

## 150 W Wechselrichter/Ladegerät für mobile medizinische Geräte, 230 V - IEC 60601-1

MODELL-NR: HCINT150SL



Wechselrichter/Ladegerät für medizinische Geräte mit IEC 60601-1 versorgt Geräte, die in medizinischen Einrichtungen innerhalb und außerhalb von Patientenpflegebereichen verwendet werden.

### Eigenschaften

#### 150 W 230 V mobiler Wechselrichter/Ladegerät für Gerätewagen für den medizinischen Bereich

Dieser kostengünstige Wechselrichter/Ladegerät für medizinische Geräte lässt sich nahtlos in Ihr vorhandenes System integrieren. Das medizinische Wechselrichter-Akkuladegerät HCINT150SL ist die ideale Lösung für die Bereitstellung einer sicheren, konformen Stromversorgung für mobile medizinische Geräte, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Patientenpflegebereichs verwendet werden.

#### Der Wechselrichter für medizinische Geräte ist IEC 60601-1-konform für alle angeschlossenen elektronischen Geräte

Ein Isolationstransformator reduziert das kumulative Schockpotenzial von angeschlossenen Geräten, was dazu beiträgt, die IEC 60601-1-Konformität für den Einsatz in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen, einschließlich Patientenpflegebereichen, zu gewährleisten. Diese Einheit ist sowohl mit versiegelten Bleisäure- (SLA) als auch Lithium-Ionen-Phosphat-Batterien (LiFePhos) kompatibel, sodass Sie bestimmen können, welche Technologie Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Zusätzlich zu IEC 60601-1 erfüllt dieses Modul die NFPA-, NEC- und JCAHO-Standards.

#### Intelligentes Ladesystem für eine lange Akkulebensdauer

Das fortschrittliche Drei-Phasen-Ladegerät lädt die Batterien schneller und sicherer als herkömmliche Ladegeräte auf. Ein interner automatischer Transferschalter (ATS) ermöglicht dem Modul, angeschlossene Geräte zu betreiben und gleichzeitig die Batterie aufzuladen. Das HCINT150SL kann in der Standardkonfiguration mehrere Stunden Wechselstrom liefern, wobei die Laufzeit je nach Batteriezustand und Last variiert.

#### Bekämpft elektromagnetische Störungen, die Geräte beschädigen können

Verschiedene elektromagnetische und Funkquellen, die in praktisch jeder medizinischen Einrichtung zu finden sind, können störende Interferenzen auf der Wechselstromleitung verursachen. Dieses als EMI (elektromagnetische Interferenz) und RFI (Radiofrequenz-Interferenz) bekannte Leitungsrauschen ist eine häufige Ursache für Leistungsprobleme und kann zu inkrementellen Hardwareschäden und Datenkorruption führen. Das HCINT150SL verfügt über eine Technologie, die störendes Leitungsrauschen herausfiltert, damit Ihre Geräte nicht beeinträchtigt werden.

#### Hervorragendes Design für einfache, problemlose Nutzung

Mit dem einfachen Wagen- und Flottenmanagement des HCINT150SL können Sie die Nutzungsdaten auf einen Blick nachverfolgen. Die kostenlos herunterladbare PowerAlert-Software von Tripp Lite schützt wertvolle Patientendaten automatisch vor Verlust oder Korruption, wenn der Wagen unbeaufsichtigt und der Akku leer ist. Das mitgelieferte USB-Kabel verbindet das Modul mit einem Thin-Client oder Laptop auf dem Wagen. Eine optionale Remote-Benutzeroberfläche (RUI; separat erhältlich) zeigt den Ausgangs- und Batteriestatus an.

### Highlights

- All-in-One-Wandler/Ladegerät/Controller versorgt Geräte auf mobilen Gerätewagen
- IEC 60601-1-konform für die Verwendung innerhalb und außerhalb von Patientenversorgungsbereichen
- Zugelassen gemäß IEC60601-1-2:2014, 4. Ausgabe
- Funktioniert sowohl mit SLA- als auch mit LiFePhos-Batterien, um Ihre Leistungsanforderungen zu erfüllen
- Interner ATS versorgt angeschlossene Geräte mit Strom und lädt gleichzeitig die Batterie auf
- Die kostenlose PowerAlert®-Software schützt wertvolle Patientendaten vor Verlust oder Beschädigung

### Anwendungen

- Stromversorgung eines Computers, Monitors, USB-Hubs, Barcode-Scanners oder anderer Geräte auf einem mobilen Gerätewagen, der innerhalb oder außerhalb von Patientenpflegebereichen verwendet wird

### Paket Beinhaltet

- HCINT150SL 150 W Wechselrichter/Ladegerät für mobile medizinische Geräte, 230 V
- USB-Kabel, 0,6 m

und enthält Ein-/Aus- und Alarmschalter.

**Die robuste Bauweise ist auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet** Das kompakte Stahlgehäuse verfügt über einen USB-Kommunikationsanschluss und eine C13-Steckdose auf einem 15-Zoll-Dongle zum Anschluss des Netzkabels eines Geräts. Es ist für den Einsatz in kritischen medizinischen Umgebungen ausgelegt, in denen eine zuverlässige Stromversorgung unerlässlich ist.

## Spezifikationen

| ÜBERBLICK                                  |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPC-Code                                   | 037332156020                                                                                                        |
| EINGANG                                    |                                                                                                                     |
| Eingangsphase                              | Einphasig                                                                                                           |
| Unterstützte Nenn Eingangsspannung(en)     | 230 V AC                                                                                                            |
| Empfohlene elektrische Versorgung          | 15A 230V                                                                                                            |
| Spannungskompatibilität (VAC)              | 230                                                                                                                 |
| Spannungskompatibilität (VDC)              | 12                                                                                                                  |
| Eingangskabellänge (ft)                    | 0.5                                                                                                                 |
| Eingangskabellänge (m)                     | 0.15                                                                                                                |
| AUSGANG                                    |                                                                                                                     |
| Frequenzkompatibilität                     | 50 Hz                                                                                                               |
| Reiner Sinuswellenausgang                  | Ja                                                                                                                  |
| Wechselstromausgang-Wellenform (Akkumodus) | Reine Sinuswelle                                                                                                    |
| Unterstützte Nennausgangsspannung(en)      | 230 V                                                                                                               |
| Ausgangsbuchsen                            | (1) C13                                                                                                             |
| Dauerleistung (Watt)                       | 150                                                                                                                 |
| Spitzenleistung (Watt)                     | 225                                                                                                                 |
| Individuell steuerbare Lastbänke           | Nein                                                                                                                |
| BATTERY                                    |                                                                                                                     |
| Vollast-Laufzeit                           | Bis zu 6 Stunden typische Laufzeit in Standardkonfiguration. Die Laufzeit variiert je nach Batteriezustand und Last |
| Erweiterbare Laufzeit                      | Ja                                                                                                                  |
| Erweiterbare Akkulaufzeit                  | Ja                                                                                                                  |
| Gleichstromsystemspannung (VDC)            | 12                                                                                                                  |
| Akkuladung                                 | Entspricht der Entladezeit. Enthält ein fortschrittliches 3-Phasen-Akkuladegerät (9-20 A)                           |

| INTERFACE, ALARME & STEUERUNGEN            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDs auf der Vorderseite                   | Auf der RUI (Remote User Interface): AC-Ausgangsleistung, Batterieladestand und Batterieladestatus (separat erhältlich)                |
| Schalter                                   | Auf RUI (Remote User Interface): Ein/Aus-Schalter und Alarm-Stummschaltung (separat erhältlich)                                        |
| Akustischer Alarm                          | Alarm bei niedrigem Batteriestatus                                                                                                     |
| SURGE / NOISE SUPPRESSION                  |                                                                                                                                        |
| EMI / RFI-Wechselstrom-Rauschunterdrückung | Ja                                                                                                                                     |
| PHYSIKALISCH                               |                                                                                                                                        |
| Primärer Formfaktor                        | Turm                                                                                                                                   |
| Werkstoff                                  | Stahl                                                                                                                                  |
| Kühlmethode                                | Gebälse                                                                                                                                |
| Versandmaße (HBT / Zoll)                   | 7.00 x 14.20 x 8.60                                                                                                                    |
| Versandgewicht (kg)                        | 6.85                                                                                                                                   |
| Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)       | 3.500 x 11.500 x 6.000                                                                                                                 |
| Abmessungen der Einheit (HBT / cm)         | 29.2 x 15.2 x 8.9                                                                                                                      |
| Gewicht der Einheit (lbs.)                 | 14                                                                                                                                     |
| Gewicht der Einheit (kg)                   | 6.35                                                                                                                                   |
| KOMMUNIKATION                              |                                                                                                                                        |
| Anschluss für die Netzwerküberwachung      | USB                                                                                                                                    |
| Kommunikationsschnittstelle                | USB                                                                                                                                    |
| APPLICATIONS                               |                                                                                                                                        |
| USV-Anwendungen                            | Krankenhaus/medizinisch                                                                                                                |
| KONFORMANZ MIT STANDARDS                   |                                                                                                                                        |
| Produktzertifizierungen                    | IEC 60601-1; CAN/CSA-C22.2 No. 601.1; UL 1778                                                                                          |
| Product Compliance                         | RoHS                                                                                                                                   |
| GARANTIE und SUPPORT                       |                                                                                                                                        |
| Produktgaranzzeitraum (weltweit)           | 2 Jahre eingeschränkte Garantie                                                                                                        |
| Optionale Abdeckung                        | <u>WEXT1E</u> - erweiterte 1-Jahres-Garantie <u>WEXT2E</u> - erweiterte 2-Jahres-Garantie <u>WEXT3E</u> - erweiterte 3-Jahres-Garantie |



*Powering Business Worldwide*



1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.